

WAS C-75-25027

NUMBER C-170221




METRIC

<USER>DEPT8270>E20501>U.MIC1>U.CONTACT>S.C-170221


単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


REV. 10/88



断面 A-A
SECT.




170221 のみ適用
ONLY



170222 のみ適用
ONLY

断面 B-B
SECT.



NOTE:

1. HOUSING PARTS NUMBER 171725, etc.
2. THE MATING RECEPTACLE CONTACTS PARTS NUMBER 170177, 170286, etc.
3. PRODUCT SPEC No. 108-5099
4. APPLICATION SPEC No. 114-5018

注:

1. 使用ハウジングは、型番171725他
2. 嵌合するリセプタクルコンタクトは、型番170177, 170286他
3. 製品規格はNo. 108-5099
4. 圧着規格はNo. 114-5018

170222-3	黄銅 BRASS	金めっき GOLD PLATING	170221-4
170222-4	リン青銅 PHOS. BR.	錫めっき PRE-TINNED	170221-3
170222-1	黄銅 BRASS	錫めっき PRE-TINNED	170221-1
バラ状端子型番 (L/P No.)	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

Copyright ©1976年 AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1976 AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
絶縁電線径範囲 (WIRE RANGE) 0.5-2.27 mm ² (AWG#20-#14)				絶縁外径 (INSULATION DIA.) 2.2-3.4 mm				名称 (NAME) マルチインターロックコネクタ タブ TAB WITH LANCE MULTI-INTERLOCK CONNECTOR			
材料 (MATERIAL) C=0.32				仕上 (FINISH) 表参照 (SEE TABLE)				一般公差 (GENERAL TOLERANCES)			
表参照 (SEE TABLE)				表参照 (SEE TABLE)				公差 (TOLERANCE)			
6/20/90 DE. R. YORIOUCHI				6/20/90 DE. R. YORIOUCHI				10% 以下 ±0.2			
6/23/90 DR. H. SUGIYAMA				6/23/90 DR. H. SUGIYAMA				10% 以下 ±0.25			
6/23/90 CHK. M. NAKAMURA				6/23/90 APP. M. NAKAMURA				10% 以下 ±0.3			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				A B ±0.3			
								B J C-170221			
								尺 (SCALE) 5-1			
								REV. D1			
								SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面