



Données techniques

51318

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	90 mm
D - Diamètre Extérieur	155 mm
T - Hauteur de butée	50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	3,74 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	213000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	525000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	21300000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	6600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	116 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	129 mm

