

MERKMALE

- PVC-Ummantelungsmaterial zur Isolierung
- Verschiedene Farben zur Auswahl, einschließlich Rot, Blau und Grün
- Die Größen reichen von 0,5 mm² CSA/22 AWG bis zu 2,5 mmm² CSA/14 AWG
- Vielzahl von Leitern, einschließlich BS6004, Klasse 5 und einfach gegläht
- Lieferung auf einer 100-m-Rolle

RS PRO Braun, 1,5 mm Gerätedraht, 100

RS Best.-Nr. 361-800



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Anschlussdrähten von RS PRO. Geeignet für elektrische Leistung, Beleuchtung und interne Verdrahtungsanwendungen. Alle Standardgerätekabel in dieser Serie sind 100 m lang und mit einer Vielzahl von Mantelfarben zur Auswahl für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	Gerätedraht
Leitermaterial	Weichkupfer
Mantelfarbe	Braun
Isoliermaterial	PVC
Drahtausführung	2491X
Abschirmungstyp	Ungeschirmt
Anzahl der Litzen	30
Anwendung	Leiterplatten, Computerinternals, Fahrzeugbeleuchtung, Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte

Elektrische Spezifikationen

American Wire Gauge	15AWG
Aderlitzen	30/0.25mm
Nennspannung	450/750 V ac
Nennstrom	15A
Harmonisierter Code	H07V-K

Mechanische

Querschnittsfläche	1.5mm ²
Außendurchmesser	3,4mm
Länge	100m
Dicke der Isolierwand	0,7mm
Größe der Litzen	0,25mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BASEC
Normen erfüllt	BS EN 50525-2-31, BASEC

