

MERKMALE

- A2 Typ 304
Edelstahl Gute
Korrosionsbeständi-
gkeit
- Recyclbar
- Antimagnetisch

Einfache Edelstahl- Sechskant-Stellschraube M8 x 20 mm

RS Best.-Nr. 520-201



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Edelstahl-Innensechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro sind eine äußerst vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubenschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können.

Allgemeine

Gewindegröße	M8
Material	Edelstahl
Oberfläche	Einfach
Schraubenausführung	Stellschraube
Kopfform	Sechskant
Antriebstyp	Sechskant
Korrosionsbeständig	Ja
Anwendung	Bauwesen, Maschinenreparaturen, Gartenmöbel, Heimwerkerprojekte

Mechanische

Länge	20mm
Edelstahlausführung	A2 304

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-konform
-----------------------------------	--------------



RS Part No.	Thread Size	Length
190175	M6	20mm
190181	M6	25mm
190197	M6	30mm
190232	M6	50mm
190260	M8	20mm
190276	M8	25mm
190282	M8	30mm
190305	M8	40mm
190327	M8	50mm
190333	M8	60mm
190361	M10	30mm
190383	M10	40mm
190412	M10	60mm
520138	M6	20mm
520144	M6	25mm
520150	M6	30mm
520201	M8	20mm