

## CARACTERÍSTICAS

- Material de acero con resorte de carbono
- Acabado chapado en níquel
- Los elementos se pueden fijar de forma segura
- Varios tamaños y espesores de anillos divididos
- Anillos divididos suministrados en paquetes de 20

## Anillo dividido RS Pro

Código RS: 866-557



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Los anillos divisores RS Pro son accesorios clave y se pueden utilizar para varios proyectos. Los anillos divisores también se conocen como anillos de chaveta y son un tipo de fijación de cable que tiene una forma de círculo y se suelen utilizar para fijar elementos a un llavero.

Las opciones incluyen:

866-490 – diám. Exterior 9,5 mm, diám. Interior 7,95 mm, tamaño de cable 0,92 espesor de anillo 1,75

866-513 - diám. Exterior 16mm, diám. Interior 13,4 mm, tamaño de cable 1,22, espesor de anillo 2,35

866-529 - diám. Exterior 20mm, diám. Interior 17,2 mm, tamaño del cable 1,37, grosor del anillo 2,6

866-535 - diám. Exterior 25mm, diám. Interior 21,2 mm, tamaño de cable 1,84, espesor de anillo 3,3

866-541 - diám. Exterior 28mm, diám. Interior 24,5mm, tamaño de cable 1,62, grosor del anillo 2,94

866-557 - diám. Exterior 30mm, diám. Interior 26,0 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,56

866-563 - diám. Exterior 32mm, diám. Interior 27,6 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,56

866-579 - diám. Exterior 38mm, diám. Interior 33,9 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,7

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Llavero
<b>Cantidad por paquete</b>	20
<b>Material</b>	Resorte de acero al carbono
<b>Aplicaciones</b>	Llaves, llaveros, encantos de bolsa, artesanía y joyería, proyectos, cuerdas anticaídas

## Especificaciones mecánicas

<b>Diámetro exterior</b>	30mm
--------------------------	------

