



Hauptmerkmale

Produktserie	Steuerung Modicon M238
Produkt oder Komponententyp	Digitales Eingangsmodul
Anzahl digitale Eingänge	8
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V
Typ digitale Eingangsspannung	DC

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Advantys OTB Twido
Eingangsspannungsgrenzen	20,4-28,8 V
Logikeingang	Sink oder Source
Diskreter Eingangsstrom	7 mA
Eingangsimpedanz	3.4 kOhm
Anzahl gemeinsame Punkte	1
Reaktionszeit	4 ms in Zustand 0 4 ms in Zustand 1
Isolierung zwischen Kanälen	Keine
Isolierung zwischen Kanal und interner Logik	500 V für 1 Minute
Leistungsaufnahme	25 mA 5 V DC in Zustand 1 für alle Eingänge
Lokale Signalisierung	1 Anzeige
Elektrische Verbindung	1 abnehmbarer Schraubklemmenblock
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Tiefe	84,6 mm
Höhe	90 mm
Breite	23.5 mm

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------