

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO - ATTACCO 5/16"

661 E

ISO 2351-3 ISO 1173



- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Dettagli famiglia

Codice	 Esagono di manovra mm	L mm
U06610401	3	30
U06610402	4	30
U06610403	5	30
U06610404	6	30
U06610405	8	30
U06610406	10	30
U06610407	7	30

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



519/607ICEA - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/607ICEB - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



607 I 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



607 I 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*