

# HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体

1412610

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B10，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x Pg21，高度: 72 mm，电缆密封: 无，标准

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1412610          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APB           |
| 产品关键代码     | AF7APB           |
| 目录页面       | 页码614 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626059372    |
| 单件重量（含包装）  | 209.4 g          |
| 单件重量（不含包装） | 209 g            |
| 原产地        | CN               |

# HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体



1412610  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

## 技术数据


### 说明

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 概述 | 适用HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03系列插芯                    |
| 概述 | 亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1372732 HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL/... |

### 产品属性

|        |         |
|--------|---------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳  |
| 外壳类型   | 插头外壳    |
| 应用     | 标准      |
| 类型     | B10     |
| 出线口编号  | 1       |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 型号     | 高型设计    |
| 电缆出口   | 水平      |
| Pg螺钉连接 | 无       |

### 尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 44 mm                                                                                |
| 高度  | 72 mm                                                                                |
| 长度  | 73 mm                                                                                |

### 材料规格

|              |         |
|--------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 外壳材料         | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料       | 无镀层     |
| 锁扣材料         | PA      |

### 机械特性

|        |         |
|--------|---------|
| 机械参数   |         |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 锁紧类型   | 锁扣      |

### 环境和真实条件

|      |      |
|------|------|
| 环境条件 |      |
| 保护等级 | IP66 |
|      | IP67 |

# HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体




1412610

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)        |
|             | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度        | IK09              |
| 环境温度 ( 运行 ) | -40 °C ... 125 °C |

## 图纸

尺寸图



尺寸图

1412610

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL认证**

认证ID: E255026



**UL认证**

认证ID: E255026



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

**cULus认证**

# HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体



1412610  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体



1412610  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412610>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 3.566千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)