

FAG

UCPA209

Palier à semelle

Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal
Material	GG	Cast iron

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
L	120 mm	Longueur totale
H_2	108 mm	Hauteur
C_r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	20.400 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	1.060 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2,272 kg	Poids

Cotes de montage

J	90 mm	Distance trous de fixation
K	M14	Filetage trou de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

H	54,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication
B	49,2 mm	Largeur de la bague intérieure
S_1	30,2 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt

information additionnelle

	PA209	Corps de palier
	UC209	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact