



## FICHE TECHNIQUE



Poteau  
Post

<b>Gamme / Range</b>	SIGN
<b>Référence / Reference</b>	PPC 2001 RB
<b>Code usine</b>	ZD
<b>Douane / Customs</b>	39269097
<b>EAN</b>	3321360007988

<b>Longueur base / Base length</b>	330 mm
<b>Largeur base / Base width</b>	330 mm
<b>Hauteur poteau / Post height</b>	950 mm
<b>Diamètre poteau / Post diameter</b>	50 mm
<b>Poids / Weight</b>	6,0 kg

### DESCRIPTION :

- Poteau de chantier
- Avec 8 encoches pour utiliser avec les barrières BSA 1202 RB
- Fabriqué en PVC
- Coloris rouge et blanc, avec une base noire
- Base lestée
- Avec des bandes réfléchissantes

### EMBALLAGE :

- 2 éléments par carton

<b>Fabriqué en / Made of</b>	PVC
<b>Coloris / Color</b>	Rouge et blanc + noir / Red and white + black

### DESCRIPTION :

- Working area post
- With 8 slots to use with barriers BSA 1202 RB
- Made of PVC
- Color : red and white, with a black base
- Heavy loaded base
- With reflecting stripes

### PACKING :

- 2 pieces in each cardboard box

<b>UVC/Consumer sales unit</b>	2	
<b>Carton / Cardboard box</b>	980 x 420 x 90 mm	
<b>Hauteur palette / Pallet height</b>	1,2 m	1,8 m
<b>Cartons par couche / Boxes per layer</b>	8	8
<b>Couches par palette / Layers per pallet</b>	2	3
<b>Cartons par palette / Boxes per pallet</b>	16	24
<b>Produits par palette / Products per pallet</b>	32	48
<b>Poids palette net / Pallet net weight</b>	192 kg	288 kg
<b>Poids palette brut / Pallet gross weight</b>	212 kg	308 kg

PPC 2001 RB

