

MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (20 PZ)

519 M 613BEA

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190928

415x188x45

1,5

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 3/8 E - Chiavi a bussola con bocca esagonale

15

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22



236 3/8 - Prolunghe

2

125-250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	237 A 3/8 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	240 3/8 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 3/8 - Snodo cardanico	1	-
	519 M 613BEV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-

Serie / Configurazioni

Articoli



495 MC - Assortimento MANUTENZIONE (300 pz) - 4 cassetti

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.