

MERKMALE

- Ideal für platzsparende Installationen
- YY-Steuerkabel hat eine graue PVC-Außenummantelung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Vielseitige mehradrige Stromversorgungs- und Signalkabel
- Weiße Zahlen auf der Ummantelung

RS Pro 4-adriges YY-Steuerkabel, 1,5 mm, 50 m, ungeschirmt

RS Best.-Nr. 522-604



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die YY-Steuerkabel von RS Pro sind ungeschirmte, zuverlässige elektrische Verbindungskabel, die die Eigenschaften eines flexiblen Netzkabels kombinieren, verbunden mit Platzersparnis aufgrund der kleinen Kabeldurchmesser, die für feste Installationen geeignet sind.

Allgemeine

Geschirmt/ungeschirmt	Ungeschirmt
Mantelfarbe	Grau
Mantelmateriail	Polyvinylchlorid PVC
Füllmaterial	Kreide
Anwendungen	Anlagen-, Förder- und Transportsysteme, Heizungs- und Klimaanlage

Elektrische

Nennstrom	9A
Nennspannung	300V/500V
Maximaler DC-Widerstand des Leiters	<14 O/km bei 20 °C
Minimaler Isolations-DC-Widerstand	> 500 MO/km bei 20 °C
Erdungskabel	Nein
Leitermaterial	Blankes Kupfer
Isoliermaterial	PVC

Mechanische

Länge	50m
Anzahl der Kerne	4

Anzahl der Litzen	30
Größe der Litzen	0.25mm
Aderlitzen	30/0.25mm
Querschnittsfläche	1.5mm ²
Außendurchmesser	7.6mm
Leiterdurchmesser	0,24 mm +- 0,008 x 30
Isolationsdurchmesser	2,4 mm + -0,1 x 4 °C.
American Wire Gauge	15
Minimaler Biegeradius	8 x Durchmesser
Ölbeständig	Nein
Bewehrt	Nein

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	Statisch:
	-20 °C bis 80 °C.
Minimale Betriebstemperatur	-20°C
Maximale Betriebstemperatur	80 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	RoHS/IEC 60228/VDE 0295 IEC 60 228, VDE 0295, Klasse 5

