



Modèle: **NERO**

Classe de Protection: **S3 SRC CI ESD**

Article: **RI20154**

Règlements EU: **EN ISO 20345:2011**

DESCRIPTION

Chaussures de travail hydrofuges noires avec tige en cuir fleur foulonné et protection spéciale de la semelle contre le froid (Avec temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}.$). Chaussures de sécurité antidérapantes, anti-abrasion, résistantes aux hydrocarbures et antistatiques de classe de protection S3 SRC CI ESD.

Chaussures de sécurité adaptées aux professionnels du secteur transport et logistique, jardinage et agriculture, pour mécaniciens, monteurs de pneus, soudeurs, ouvriers, électriciens, plombiers, menuisiers, peintres, artisans et pompistes.

Chaussures de sécurité pour homme et femme avec embout en composite Airtoe et système anti-perforation Save & Flex Plus pour une protection intégrale de la partie antérieure et de la plante du pied.

Chaussures de travail confortables et légères dotées d'insert anti-fatigue et de semelle intérieure automodelante WOW2 pour un plus grand confort et une perception de bien-être prolongé.

Doublure interne à tunnel d'air pour une meilleure respirabilité et santé du pied.

TIGE

Cuir fleur foulonné, hydrofuge

DOUBLURE

WingTex avec tunnel d'air respirant

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELLE DE CONFORT

PU expansé moelleux

SEMELLE

PU/PU anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et antistatique

FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES

35-48



Made with Infinergy® -
the E-TPU from

BASF
We create chemistry