

## PINZA UNIVERSALE



### 150 AG

ISO 5746

NEW!

- Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione cromata

## Dettagli famiglia


Codice	L mm	2100 N/mm <sup>2</sup> Ø max mm	a mm	Peso gr
U01502180	180	2,5	38	265

## Serie / Configurazioni

### Articoli



519 M 150AG - Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)



519/150AG - Modulo in termoformato assortito (5 pz)