



ITALIANO

Scheda tecnica

Bobina di prolunga per puntali RS Pro, 50 m.

Codice: 125-3742 - Verde;

Codice: 125-3743 - Nero;

Codice: 125-3745 - Rosso



Dettagli di prodotto

Bobina di prolunga per puntali, 50 m.

Questa robusta bobina avvolgicavo dispone di 50 metri di cavo in silicone di alta qualità a doppio isolamento, con una pelle interna colorata a contrasto per indicarne l'usura e i danni.

La bobina incorpora una presa di 4 mm compatibile con tutte le spine di 4 mm standard e termina con una spina ad angolo retto di 4 mm.

Specifiche

Tensione:	1000 V
Corrente nominale:	20 A
Tensione di sicurezza:	1000 V
Livello di sicurezza:	CAT II
Temperatura minima di esercizio:	-20 °C
Temperatura massima di esercizio:	+70 °C