

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (15 PZ)

519/606CAPOL

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190798

311x188x45

2

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/2 PN - Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale

11

3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8



241 1/2 - Snodo cardanico

1

-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	519/606CAPOLV - Modulo in termoformato vuoto	1	-
	236 1/2 - Prolunghe	2	125-250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.