

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



61-2604.0/D



<https://rs-online.eao.com/component/61-2604.0...>

お客様の製品:

---



## 61-2604.0/D アクチュエーター

### 取付け

取付けタイプ: パネル実装

### 電気的特性

静電気放電 (ESD): 11 kV

### 機械的特性

スイッチング動作: オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト

スイッチング ポジション: 3ポジション

スイッチング角度: 90° 左 / 90° 背面

機械的寿命: DIN/IEC 60512-5-6およびEN/IEC 60947-5-1に準拠, 5万回

操作力: 0.025~0.1Nm スナップアクションスイッチングエレメント, 0.4 ~ 0.16 Nm スロ  
ーメーク接点

操作トラベル: 約 2 x 90°

締め付けトルク: 最大 0.5 Nm

重量: 0.065 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト


ハウジング 材質:

プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性

製品属性:

標準ロック DOM 311


スイッチングポジション:




配線図:




マウントカットアウト:




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子



A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子


寸法図:



A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子  
 E = プッシュボタンスイッチングエレメント  
 F = スナップアクション・スイッチングエレメント



A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子  
 E = プッシュボタンスイッチングエレメント  
 F = スナップアクション・スイッチエレメント



A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
 C = ねじ端子  
 E = プッシュボタンスイッチングエレメント  
 F = スナップアクション・スイッチエレメント