



NEU  
NEW



#### Produktinformation

## Mobiler LED Strahler JARO 3000 M, 2930lm, 30W, IP65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- LED Baustrahler mit standfestem Stahlrohrgestell, Kunststoff-Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff

#### Technische Attribute

Artikelnummer	1171250333
Barcode	4007123656042
VPE	1
Gesamtlichtstrom	2930 lm
Leistung	30 W
Farbtemperatur	6500 K
Wirkungsgrad	95 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+
Nenneingangsspannung	230 V
Max. Nenneingangsspannung	240 V
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Farbe	schwarz, gelb
Fassung	Ohne
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,36 kg
Produktlänge (ohne Verpackung)	30,35 cm
Produktbreite (ohne Verpackung)	16,30 cm



Produktgröße (ohne Verpackung)	28,95 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,85 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung)	33,00 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung)	18,00 cm
Produktgröße (inkl. Verpackung)	32,00 cm