

LAMPE STYLO LASER LED RECHARGEABLE

Spécifications Produit

SPECIFICATIONS	OBS-PL2
Couleur	Gris/Rouge
Matériel	Aluminum/Plastique
Luminosité (Lumen)	400 (mode turbo) 250 (mode fort - lampe de corps) 30 (mode bougie - lampe de corps)
Rechargeable	Oui
Type de batterie	Lithium-Ion
Autonomie	30s (mode turbo) 2h (mode fort - lampe de corps) 24h (mode bougie - lampe de corps)
Temps de charge	2h
Port de charge	USB-C
Poids	62 g
Longueur	175 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	17 mm
Température de stockage/d'utilisation	-10°C to +50°C
Classement IP	IP65
Classement IK	IK07
Laser	Oui (Classe II)
Intensité variable	Oui
Clip rotatif et magnétique	Oui
Accessoires	Câble de charge