

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



桥接条，用于相同输入与输出的固定桥接，采用镀镍铜，长度1 m

商业数据

订货号	0201595
包装单位	1 m
最小订货量	1 m
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码95 (IF-2005)
GTIN	4017918098971
单件重量 (含包装)	55 g
单件重量 (不含包装)	55 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
针距	31 mm

电气特性

最大负载电流	30 A
--------	------

连接数据

最大负载电流	30 A
--------	------

尺寸

针距	31 mm
----	-------

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

FB-150

METER - 固定式桥接件

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201595>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27141190
ECCLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FB-150

METER - 固定式桥接件

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201595>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn