

特点

- 即使在低温下也能保持柔性
- 出色的抗撕裂和抗疲劳性
- 高耐磨性
- 良好的拉伸强度
- 良好的耐稀酸和耐碱性
- 出色的防水性

RS Pro 1 mm² 电源电缆、黑色橡胶护套 50m 、 13.5 a 300 v 、 500 v 、 318TRS H05RR 5va-f

RS 号: 536-243



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 推出的 H05RR-F 协调柔性市电电缆，具有高质量、轻便和耐用的特点，并采用橡胶绝缘和外层护套。这款电源电缆的额定电压为 300 V 至 500 V，适用于小型便携式家用和工业电器

一般规格

类型	318TRS
协调代码	H05RR-F
电缆形状	Multicore
护套材料	橡胶
屏蔽 / 未屏蔽	非屏蔽
应用	家用和厨房电器、如熨斗、真空吸尘器和烤面包机、手持和便携式设备、如收音机、办公设备（如空调风扇）、轻型手动和车间工具（如焊接烙铁）、适用于固定在隔墙、家具和预制建筑部件的空心空间

电气规格

额定电流	13.5A
额定电压	300 V, 500 V
绝缘材料	橡胶
导线材料	铜
排空电线	是的

机械规格

长度	50m
横截面积	1 mm ²
美国线规	17AWG
外径	8.5mm
内核数	3
导线绞合类型	实心

操作环境规格

工作温度范围:	-25°C 至 +60°C
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+60°C

认证

合规性 / 认证	符合 RoHS 标准
符合标准	bs en 60228 、 bs en 50363 、 rohs 、 ce 、 vde 0282 、 vde 0472 、 BS BS D_ENCODING_ENG_/46b 、 T5013 、 vd/v8



