

## ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタルIN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長：1.5 m

図は50ピン仕様

### 特長

- シールドなし

### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 057398
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	216.2 g
関税	85444290
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### その他

定格電圧U <sub>N</sub>	< 50 V AC
	60 V DC
各バスの最大定格電流	1 A
最大導体抵抗	0.16 Ω/m
ケーブルの長さ	1.5 m
単線、断面積	0.14 mm <sup>2</sup>
使用ケーブル： ばら線数：	7
単線、材質	スズメッキ銅
外径	9.9 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし
外部シース素材	PVC
外部シース、色	グレー RAL 7035

#### 環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 ( 保管時/運搬時 )	-20 °C ... 70 °C

# ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007

## 技術データ

### 環境条件

難燃性	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1
耐油性	DIN VDE 0472 Part 803、テストタイプB
耐ガソリン	防未

### プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm )
接続数	1
極数	40
接続電線断面積AWG	26

### プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm )
接続数	1
極数	40
接続電線断面積AWG	26

### サポートするコントローラ

コントローラ	SIEMENS S5-95U/ET100U S5-100U/ET200U
--------	--------------------------------------

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

## ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007

認証

認証

---

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

防爆認証

---

提出した認証

---

認証の詳細

UL Recognized 

cUL Recognized 

EAC

cULus Recognized 

---