



声を届けたい人を支えるハンズフリー拡声器



テクニカルデータ

●ハンズフリー拡声器

電源	DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4) DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4) DC12V(付属のACアダプター使用時)
使用可能時間※	単3形ニッケル水素電池使用時：約13時間 単3形アルカリ乾電池使用時：約12時間 ※ホイッスル機能の使用や外部入力音声出力状況など、 使用条件により異なります。
質量(電池,ベルト除く)	約375g
ベルト調整可能サイズ	ウエスト約55～120cm
通達距離	音声：約63m(JEITA TT-4501C) ホイッスル：約40m(JEITA TT-4501C)
再生周波数帯域	200～18,000Hz
使用温度範囲	0～40°C
マイク入力端子	φ2.5mmモノラルミニジャック
外部入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法	H109.5×W189.3×D56.7mm
<アンプ部>	
定格出力	1.7W(単3形ニッケル水素電池×4) 2.9W(単3形アルカリ乾電池×4) 3.3W(付属のACアダプター使用時)
最大出力	2.0W(単3形ニッケル水素電池×4) 3.2W(単3形アルカリ乾電池×4) 3.7W(付属のACアダプター使用時)
SN比	60dB
消費電流(1W出力時)	320mA(単3形ニッケル水素電池×4)
<スピーカー部>	
スピーカーユニット	φ76mm(フルレンジ)

●ハンズフリーマイクロホン

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	200～4,000Hz
感度(0dB=1V/Pa,1kHz)	−35.5dB
出力インピーダンス	680Ω
質量	約28g
コード	1.2m(φ2.5mm)
プラグ	φ2.5mmモノラルミニ(L型)

●付属品

ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、
外部機器接続用コード1.0m(φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4 1,900mAh(HR-3UTG)



WIRED AMPLIFIER SYSTEM



ハンズフリー拡声器

ATP-SP404

2018年2月23日発売 オープン価格

- 独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く
自然な音質を実現
- 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用
- 最長約13時間連続して使える省エネ設計
(単3形ニッケル水素電池×4本使用時)
- 屋外使用でも安心なIPX2*相当の防滴性能※
※JIS/IEC保護等級。水しぶきに強い防滴仕様です。
- ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら
使用可能
- スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載
- ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから
選べる装着スタイル

ベルト型	ボディーバッグ型	ショルダーバッグ型
装着用ベルトを左右に取り付けます。	装着用ベルトを右(または左)と上側に取り付けます。	装着用ベルトを上側2か所に取り付けます。

ハンズフリー
マイクロホン付属

▶パッケージ



▶テクニカルデータ (改良などのため予告なく変更することがあります。)

[ハンズフリー拡声器]

電源	DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4) DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4) DC12V(付属のACアダプター使用時)	[アンプ部] 定格出力 1.7W(単3形ニッケル水素電池×4) 2.9W(単3形アルカリ乾電池×4) 3.3W(付属のACアダプター使用時)
使用可能時間	単3形ニッケル水素電池使用時:約13時間* 単3形アルカリ乾電池使用時:約12時間*	最大出力 2.0W(単3形ニッケル水素電池×4) 3.2W(単3形アルカリ乾電池×4) 3.7W(付属のACアダプター使用時)
質量(電池、ベルト除く)	約375g	SN比 60dB
ベルト調整可能サイズ	ウエスト約55~120cm	消費電流(1W出力時) 320mA(単3形ニッケル水素電池×4)
通達距離	音声:約63m(JEITA TT-4501C) ホイッスル:約40m(JEITA TT-4501C)	[ハンズフリーマイクロホン] 型式 エレクトretトコンデンサー型 指向特性 単一指向性 周波数特性 200~4,000Hz 感度(0dB=1V/Pa,1kHz) -35.5dB 出力インピーダンス 680Ω 質量 約28g ケーブル径/長 Φ2.5mm/1.2m プラグ Φ2.5mmモノラルミニプラグ(L型) 付属品 ウインドスクリーン
再生周波数帯域	200~18,000Hz	
使用温度範囲	0~40°C	
マイク入力端子	Φ2.5mmモノラルミニジャック	
外部入力端子	Φ3.5mmステレオミニジャック	
外形寸法	H109.5×W189.3×D56.7mm	

※ホイッスル機能の使用や外部入力音声出力状況など、
使用条件により異なります。[スピーカー部]
スピーカーユニット Φ76mm(フルレンジ)

[その他]

- 付属品
 - ・ハンズフリーマイクロホン
 - ・装着用ベルト
 - ・外部機器接続用コード(1.0m/Φ2.5mmステレオミニプラグ/L型)
 - ・ACアダプター(AD-SC1210AO)
 - ・ボーチ
 - ・単3形ニッケル水素電池×4 1,900mAh(HR-3UTG)
- 交換品(別売)
 - ・ACアダプター(AD-SC1210AO)
 - ・単3形ニッケル水素電池 1,900mAh(HR-3UTG)



audio-technica

- カートン:10PCS
- パッケージサイズ:H116×W297×D164mm
(サイズは変更する場合があります)

ATP-SP404



T4961310142841