

Commandes d'éclairage




Réf.	Mod.	
770 01	1	Interrupteurs 10AX
792 01	1	Va-et-vient 10AX
770 02	1	Va-et-vient 10AX à voyant
792 02	1	Va-et-vient 10AX à voyant finition alu
770 11	2	Va-et-vient 10AX
792 11	2	Va-et-vient 10AX finition alu
770 12	2	Va-et-vient 10AX à voyant
792 12	2	Va-et-vient 10AX à voyant finition alu
770 21	2	Permutateur 10AX
766 66	2	Interrupteur à effleurement
Interrupteurs 20A		
770 50	2	Inter 20A bipolaire
770 52	2	Inter 20A bipolaire à voyant
770 60	1	Va-et-vient 20A
770 62	1	Va-et-vient 20A à voyant
Poussoirs 6A		
770 30	1	Poussoir 6A
792 30	1	Poussoir 6A finition alu
770 31	1	Poussoir inverseur 6A
770 32	1	Poussoir inverseur 6A à voyant
792 32	1	Poussoir inverseur 6A à voyant finition alu
770 40	2	Poussoir 6A
792 40	2	Poussoir 6A finition alu
770 41	2	Poussoir inverseur 6A
770 42	2	Poussoir inverseur 6A à voyant
792 42	2	Poussoir inverseur 6A à voyant finition alu
770 43	2	Poussoir inverseur 6A avec porte-étiquette
Interrupteurs automatiques		
784 51	2	Inter automatique avec neutre (1000W)
784 56	2	Inter automatique sans neutre (300W)
792 51	2	Inter automatique avec neutre (1000W) finition alu
792 56	2	Inter automatique sans neutre (300W) finition alu
Interrupteurs variateurs		
784 01	2	Variateur 300W toutes charges
792 04	2	Variateur 300W toutes charges finition alu
784 02	5	Variateur 1000W toutes charges
792 06	5	Variateur 1000W toutes charges finition alu
784 03	2	Variateur au protocole DALI
784 04	2	Variateur pour ballast 0-10V
Inter temporisé, horaire, à tirage, VMC, coup de poing		
784 20	2	Inter temporisé (1000W)
784 25	2	Inter horaire
770 14	2	Va-et-vient 10AX à tirage
770 44	2	Poussoir inverseur 6A à tirage
770 15	2	Cordon pour mécanismes à tirage (Long. 1,5 m)
770 27	2	Va-et-vient 10AX pour commande de VMC
766 01	2	Poussoir coup de poing à clef
766 02	2	Poussoir coup de poing 1/4 de tour

Commandes d'éclairage (suite)

Réf.	Mod.	
784 30	3x5	Gestionnaire d'ambiances lumineuses
784 31	-	Gestionnaire d'ambiances lumineuses
Télévariateurs		
784 10	-	Commande téléviateur analogique
784 11	-	Commande téléviateur numérique par écran tactile LCD
Commandes infra-rouge d'éclairage		
784 82	-	Emetteur 1 direction
784 84	-	Emetteur 3 directions
Inters à clef		
770 72	2	Inter à clef 2 positions type RONIS n°601
770 73	2	Inter à clef 3 positions type RONIS n°601
770 74	2	Inter à clef barillet européen
770 75	2	Poussoir à clef 3 positions barillet européen
697 95	2	Barillet européen livré avec jeu de 3 clefs
766 30	2	Inter à clef pour B.A.E.S.

Contrôle d'accès



Réf.	Mod.	
767 01	5	Clavier codé autonome centralisable
767 02	5	Lecteur de badge de proximité autonome centralisable
767 03	5	Lecteur biométrique à empreinte digitale autonome centralisable
767 04	-	Gestionnaire de porte modulaire avec interface réseau
767 05	-	Encodeur pour lecteur de badge
767 06	-	Logiciel de supervision pour gestionnaire en réseau
767 07	-	Ventouse saillie 300 Kg
767 10	-	Badge de proximité porte-clés
767 11	-	Badge en format carte ISO (85 x 54 mm)

Commandes d'ouvrants



Réf.	Mod.	
770 23	2	Courant porteur
		Commande individuelle de volets roulants IR/CPL
770 24	2	Commande centralisée de volets roulants IR/CPL
Standard		
770 25	2	Poussoir pour commande de volets roulants
792 25	2	Poussoir pour commande de volets roulants alu
770 26	2	Inter pour commande de volets roulants
792 26	2	Inter pour commande de volets roulants alu

Chauffage et régulation



Réf.	Mod.	
767 20	2	Thermostats d'ambiance
767 21	2	Thermostat HVAC standard
		Thermostat HVAC électronique programmable
767 23	-	Sonde pour thermostat modulaire

Prises de courant



Réf.	Mod.	
771 11	2	Prises multiples multisupports
771 45	2	Prise 2P+T bornes automatiques
771 13	2	Prise 2P+T à 45° bornes automatiques
771 42	4	Prise 2x2P+T à 45° bornes automatiques
771 43	6	Prise 3x2P+T à 45° bornes automatiques
771 44	8	Prise 4x2P+T à 45° bornes automatiques
792 71	2	Prise 2P+T à 45° bornes auto finition alu
792 72	4	Prise 2x2P+T à 45° bornes auto finition alu
792 73	6	Prise 3x2P+T à 45° bornes auto finition alu
Prises multiples multisupports à détrompage		
771 14	2	Prise 2P+T à détrompage bornes auto
771 52	4	Prise 2x2P+T à détrompage à 45° bornes auto
771 53	6	Prise 3x2P+T à détrompage à 45° bornes auto
771 54	8	Prise 4x2P+T à détrompage à 45° bornes auto
Prises pour applications dédiées		
771 10	2	Prise 2P
771 12	2	Prise 2P+T à voyant
771 15	2	Prise 2P+T à détrompage à voyant
771 19	2	Prise 2P+T à volet
771 16	2	Prise 2P+T (enjoliveur vert)
771 17	2	Prise 2P+T (enjoliveur orange)
771 18	2	Prise 2P+T(enjoliveur rouge)
771 50	2	Prise TBT 2P
771 32	2	Prise 2P+T hygiène et santé à puits affleurant
Détrompeur		
771 04	-	Détrompeur

Prises de courant standards internationaux




Réf.	Mod.	
775 01	1	Prise 2P EURO/US
775 02	2	Prise 2P+T EURO/US
775 03	1	Prise 2P US
775 04	2	Prise 2P+T US 15A
775 05	2	Prise 2P+T BS 13A
775 06	2	Prise 2P+T suisse type 13
775 11	1	Prise 2P+T IT 10/16A
775 12	2	Prise 2P+T IT 16A P30
772 13	2	Prise 2P+T schuko bornes à vis spécial 4 mm²
772 14	2	Prises 2P+T schuko détrompée

Prises de courant pour goulotte



Réf.	Mod.	
773 01	2	Prises livrées sans plaque ni support
773 02	4	Prises 2P+T bornes automatiques
773 03	6	Prises 2x2P+T bornes automatiques
773 04	8	Prises 3x2P+T bornes automatiques
773 21	2	Prises 2P+T à détrompage bornes auto
773 22	4	Prises 2x2P+T à détrompage bornes auto
773 23	6	Prises 3x2P+T à détrompage bornes auto
773 24	8	Prises 4x2P+T à détrompage bornes auto
792 22	4	Prises 2x2P+T bornes auto finition alu
792 23	6	Prises 3x2P+T bornes auto finition alu

Prises de courant pour goulotte (suite)




Réf.	Mod.	
773 51	2	Prises livrées avec plaque et support pour goulotte DLP couvercle 65 mm
773 52	4	Prises 2P+T bornes automatiques
773 53	6	Prises 2x2P+T bornes automatiques
773 54	8	Prises 3x2P+T bornes automatiques
773 71	2	Prises 4x2P+T bornes automatiques
773 72	4	Prises 2P+T à détrompage bornes auto
773 73	6	Prises 2x2P+T à détrompage bornes auto
773 74	8	Prises 3x2P+T à détrompage bornes auto

Module anti-arrachement, dérivateur, sortie de câbles, obturateurs



Réf.	Mod.	
770 80	1	Module anti-arrachement
		Module anti-arrachement pour prise de courant
Dérivateur		
775 53	2	Dérivateur
Sortie de câble		
775 50	2	Sortie de câble
775 51	2	Sortie de câble équipée de serre-câbles
775 52	1	Sortie de fil Ø 8 mm
Obturbateur		
770 70	1	Obturbateur
792 70	1	Obturbateur finition alu
770 71	2	Obturbateur
792 80	2	Obturbateur finition alu
Porte-étiquette		
791 51	2	Porte-étiquette galbé
791 52	2	Porte-étiquette plat

Parafoudres, disjoncteurs et transformateurs



Réf.	Mod.	
775 40	2	Parafoudres
775 42	2	Parafoudre
775 41	-	Parafoudre équipé de filtre anti-parasitage
		Cassette parasurtenseur
Transformateur		
775 60	2	Transformateur 230V - 12V 4VA
Disjoncteurs de proximité		
775 21	2	Disjoncteur magneto-thermique 10A
775 22	2	Disjoncteur magneto-thermique 16A
775 31	2	Disjoncteur différentiel 10A 30mA
775 32	2	Disjoncteur différentiel 16A 30mA