

Fiche produit

Caractéristiques

NSYAVD1U480

Actassi - tiroir 19p - 1U - p210 - 486m3/h - 45W



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Tiroir de mélange
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Gestion thermique
Débit d'air	486 m ³ /h

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 ventilateur
Tension nominale	230 V CA
Puissance nominale en W	45 W
Type d'afficheur	DEL
Type de refroidissement	Ventilateur intégré
Nombre d'unité de rack	1U
Hauteur	530 mm
Largeur	230 mm
Profondeur	60 mm
Poids	3,3 kg

Environnement

Pression acoustique	43 dB
---------------------	-------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	22 cm
Longueur de l'emballage 1	53 cm
Poids de l'emballage 1	3,634 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois