

IBS SUPI 4 TQFP - Slave-Protokoll-Chip




2988117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988117>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

INTERBUS Slave-Protokoll-Chip



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2988117
Verpackungseinheit	160 Stück
Mindestbestellmenge	160 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRECAA
GTIN	4046356341752
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,115 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,624 g
Zolltarifnummer	85423290
Ursprungsland	JP

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Protokollchip
Bauform	TQFP 64

Systemeigenschaften

Modul

Interne Datenlänge	64 Byte IN / 64 Byte OUT
--------------------	--------------------------

Elektrische Eigenschaften

IC-Versorgungsspannung	3,3 V DC $\pm 10\%$ (DC)
------------------------	--------------------------

Versorgung

Stromaufnahme typisch	20 mA
-----------------------	-------

Schnittstellen

Anwenderschnittstelle	MFP-Interface, digital I/O (16 IN/16 OUT, 32 IN, 32 OUT), Parallel- und Serialport für Mikroprozessor
-----------------------	---

INTERBUS

Anschlussart	Fernbus, Peripheriebus oder Installationsfernbus
--------------	--

Maße

Breite	10 mm
Höhe	1 mm
Tiefe	10 mm
Länge	10 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (bei max. 75 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-65 °C ... 150 °C (bei max. 60 %)

IBS SUPI 4 TQFP - Slave-Protokoll-Chip



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988117>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 4 TQFP - Slave-Protokoll-Chip



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988117>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,24 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de