

CARACTERISTIQUES

- Conception robuste avec support en aluminium
- Assemblage facile
- La bande peut être coupée à la taille souhaitée à l'aide d'une scie à métaux ou Pinces coupantes à boulon
- Résistant à la plupart des solvants courants
- Fourni dans une bande de 1 mètre de long avec des instructions

Barrette Protector Edge noire en aluminium, nylon de RS Pro, 19 mm x 6,3 mm x 6 mm

RS code commande : 326-9814



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Bande de brossage, ou joint brosse, de haute qualité de RS PRO, qui est un type de déflecteur de courants d'air conçu pour fermer l'écart entre le bas d'une porte et le sol pour empêcher les courants d'air et garder la chaleur. Tout en bloquant les courants d'air, la bande de brossage empêche également la poussière et les débris tels que les feuilles et les déchets d'entrer dans un bâtiment ou une usine depuis l'extérieur. La bande de brossage se compose d'un support en aluminium avec un angle de montage de 180° contenant une brosse, consistant en une rangée de poils en nylon noir. La bande peut être coupée à la taille requise pour être adaptée précisément à n'importe quelle porte

Caractéristiques

Type de produit	Joint-brosse
Matériau	Aluminium, Nylon
Couleur	Noir
Applications	Bas des portes pivotantes, volets roulants, portes de baie de chargement, Gates et clôtures, portes de ménage, portes de garage, abris, portes de chenil

Spécifications mécaniques

Dimensions	19 mm x 6 mm x 6,3 mm
Longueur	19 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	6.3mm
Angle de montage	180°

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	-50 à 100 °C.
---	---------------

Dimensions (mm):

Angle: 180°
F: 8
H: 6.3
T: 1
W: 6
Filament Diameter: 0.15
Bristle Length: 19



