



FESTO

Näherungsschalter
Proximity switch
Interruptor de proximidad

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Manual original

Festo SE & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com



1703e

8070637

de Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.

en Switch off voltage prior to working on electrics.


es Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.



Hinweis/ Note/ Nota

- de** Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß zur Abfrage der Position von Magneten (z. B. der Kolbenstellung) in Produkten von Festo verwendet. Es ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.
- en** This product has been designed for scanning the position of magnets (e.g. the piston position) in Festo products. It is intended for use in an industrial environment.
- es** Este producto ha sido diseñado para la detección de la posición de imanes (p. ej. de la posición del émbolo) en productos de Festo. Está previsto para un uso industrial.

SME-8-K-...-LED-24



Montagehinweise/ Mounting instructions/ Instrucciones para el montaje

12 ... 30 V AC/DC

Max. 500 mA

Max. 10 VA/W

-40 ... +70 °C¹⁾

IP65, IP67

1) **de** Bei SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C

1) **en** For SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C

1) **es** Con SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C

