SCHEDA PRODOTTO
ARTICOLO: 18005CC

RUOTA P 100X37/40 HD 35X12,2P CC 15




Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota con cuscinetti a sfere.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	37,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	38 mm
Peso articolo		0,420 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Portata		450 kg



CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**