

产品参数表

规格



C65N 小型断路器 - C 曲线 - 50A - 400V - 3P - 6kA

17907

主要信息

产品系列	Multi9
产品系列	Multi 9
产品名称	C65
产品类型	小型断路器
产品短名	C65N
产品应用	配电保护
极数	3P
保护极数量	3
额定电流 [In]	50 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	6 kA Icn 在...上 400 V AC 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60898-1

补充信息

电网频率	50...60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC
磁脱扣限制	5...10 x In
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60898-1 - 400 V AC
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60898-1
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	6
高度	81 mm
宽度	54 mm
深度	66 mm

免责声明：本文档不构成任何产品的适用性或可靠性

净重	340 g
机械寿命	20000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 35 mm²
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m 上接线或下接线
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC CCS
IP 保护等级	IP20
污染等级	3
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.334 cm
Package 1 Width	7.259 cm
Package 1 Length	8.355 cm
Package 1 Weight	366.2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8.2 cm
Package 2 Width	9.07 cm
Package 2 Length	22.24 cm
Package 2 Weight	1.47 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	19 cm
Package 3 Width	29.7 cm
Package 3 Length	39.5 cm
Package 3 Weight	12.5 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



Rohs Exemption Information

是

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作