



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Anzahl der Module	1 Modul
Gerätedarstellung	Rocker
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Switch with indicator
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: rocker PC: visor
Tiefe	9 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	45 mm
Produktgewicht	0,002 kg
Verpackungstyp	Flowpack
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.