



Clé dynamométrique 3/8"

221-90

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:40



**DESCRIPTION****Clé dynamométrique 3/8"**

Clé dynamométrique 3/8" réglable par vernier avec emmanchement 9x12mm : - Capacité de 20 à 100 Nm.- Tête de cliquet 3/8" démontable.

NORMES / DIRECTIVES**NF ISO 6789-1****SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:40



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8" - 20 A 100 NM TETE CLIQUET DEMONT.
Référence commerciale	221-90
Poids (kg)	1.330
Contenant	Sans contenant
Capacité (Nm)	20 - 100
Cliquet	3/8"
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,5
Attachement	9x12 mm
L clé seule (mm)	404
Longueur avec cliquet (mm)	437
Réf. Cliquet	DTC0-J
Dimensions contenant (mm)	-
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:40

