



Pushing Performance
Since 1945

Plug socket module Germany w. LED (VDE)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	39 50 001 0001
规格	Plug socket module Germany w. LED (VDE)
浩亨电子目录	https://harting.com/39500010001

标识

类别	插座
上壳/底座系列	Han-Port®
原件	插座
规格	带LED显示 后面板接线

版本

接线方式	螺栓接线
应用领域	德国 (VDE)

接线数据

供应电压	250 V AC
额定电流	16 A
额定频率	50 Hz

技术参数

导体截面积	6 mm ²
安装深度	62 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
RoHS	符合
ELV 状态	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

认证	CE
----	----

商业数据

包装尺寸	1
净重	153.96 g
原产国	比利时
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140154872
eCl@ss	27144042 插座
ETIM	EC000450
UNSPSC 24.0	39121406