

coude union QSL-6H

N° de pièce: 153057

★ Programme standard

avec embout mâle.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3,2 mm
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 14 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Classification maritime	Voir certificat
Poids du produit	3,9 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle QS-6
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable