

## Fluke VPS510-B 加固型实用示波表电压探头组（蓝色）



### 主要特性

- Ideal for small electronics applications
- Compact size designed for lower voltage applications
- Double insulated, 300 V CAT III rated
- 10:1 voltage ratio and 500 MHz bandwidth
- Available in red, blue, grey, and green

### 产品概述: Fluke VPS510-B 加固型实用示波表电压探头组（蓝色）

Fluke VPS510-B 加固型实用示波表电压探头组（蓝色），10:1, 500 MHz, 300 V CAT III。

### 产品规格: Fluke VPS510-B 加固型实用示波表电压探头组（蓝色）

Specifications*	
Attenuation	10:1
Bandwidth	500 MHz
Max. input voltage	CAT III 300 V

Max. voltage to ground	CAT III 300 V
Input Resistance	10 MΩ
Input Capacitance	11.5 ± 1 pF
Compensation range	10...25 pF
Cable Length	1.2 m (3.9 ft)
Safety	IEC / EN 61010-031 UL 61010-031 CSA C22.2 No. 1010.2.031
Max. Altitude	2000 m
Pollution Degree	2
Protection Class	II (double insulation)

\*Specification of probe is valid only when used with Fluke ScopeMeter 190-xxx models and MDA-500 series.

## 型号



### Fluke VPS510-B

加固型实用 ScopeMeter 电压探头组

蓝色, 10:1, 500 MHz, 300 V CAT III

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229