

Canalina passacavi flessibile scanalata, 29mm L x 25mm H - 0,5m L , canaletta in Nylon 66 per nascondere cavi di rete/alimentazione - Sistema di canalizzazione dei cavi a parete, omologato UL

ID prodotto: CBMFWD2030



Questa canalina flessibile ad anelli da 0,5m per la gestione cavi offre una soluzione versatile per l'instradamento ordinato dei cavi presso la postazione di lavoro per un aspetto ordinato e professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato. La canalina ha una dimensione di 25mm x 29mm ed è dotata di anelli singoli che semplificano l'aggiunta, la rimozione e l'organizzazione dei cavi al suo interno.

I connettori integrati nelle canaline facilitano la creazione di lunghi percorsi di cavi grazie all'aggancio di più canalette. Ogni canalina è dotata di connettori di accoppiamento ad ogni estremità, che consentono di personalizzare la lunghezza della canalina per soddisfare la vostra specifica applicazione.

La canalina presenta dei fori di montaggio da 12,2 mm x 4,7 mm che consentono di montarla facilmente su legno o cartongesso mediante viti (non incluse).

Realizzato in robusto nylon 66, questo raccoglitore per cavi di rete/alimentazione è flessibile e classificato UL/94V-2.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi alla workstation per creare un ambiente ordinato e professionale

Caratteristiche

- ORGANIZZAZIONE DEI CAVI IN MODO PROFESSIONALE: canalina con design flessibile per proteggere i cavi da danni e instradarli in modo ordinato nell'ufficio o nella sala server; Dispone di anelli singoli per l'aggiunta o la rimozione di cavi
- CANALINA espandibile: crea lunghi percorsi di cavi agganciando diverse unità di questo sistema di canalizzazione cavi con i connettori di accoppiamento incorporati ad ogni estremità
- SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 0,5m | Altezza: 25mm | Larghezza totale: 29mm | Design flessibile | Nylon 66 | Grado UL 94V-2 | RoHS
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo kit coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio in superficie è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Caratteristiche speciali: anelli singoli per la gestione dei cavi
	Dimensione foro di montaggio: 12,2 mm x 4,6 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [64.7 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	1.1 in [2.9 cm]
Larghezza del Pacco	19.7 in [50.0 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 oz [74.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Canalina
-----------------------------	--------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.