

CARACTERISTIQUES

- Auto-adhésif
- Installation rapide et facile
- Faible inflammabilité
- Finition blanche propre
- Plage de températures de -20 à 70 °C.
- Souple

Goulotte de panneau flexible à fente blanche de RS Pro - fente flexible, W40 mm x D40mm, L500mm, polypropylène

RS code commande : 598-620



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La goulotte flexible en polypropylène est fournie en blanc, ce qui donne une finition clinique propre à n'importe quelle zone de travail. Le dos plat adhésif vous permet d'organiser vos câbles sans causer de dommages permanents à la zone dans laquelle il sera appliqué, ce qui permet également une installation simple mais efficace. Notre goulotte est de forme ronde avec une faible inflammabilité, elle est auto-extinguible conformément à la norme UL94-V1 et sans halogène. La base est dotée de fentes supplémentaires pour accepter d'autres fixations si nécessaire, ce qui rend cette goulotte parfaite pour tous vos besoins de gestion de câbles et d'accessoires.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Type de goulotte/chaîne | Goulotte de panneau flexible fendue |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Comportement au feu | Ignifuge, sans halogène, faible densité de fumée, auto-extinguible |
| Type de fixation | Autocollant |
| Applications | Bureaux et espaces de travail intérieurs, à différentes longueurs, ateliers électriques, écoles, hôpitaux, hôtels et partout où les clients marchent entre les câbles |

Spécifications mécaniques

| | |
|----------------------|--------|
| Longueur | 500mm |
| Largeur | 40mm |
| Profondeur | 40mm |
| Type de fente | Souple |

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -

-20 à +70 °C.

Homologations

Normes Met

UL 94 V-1



Note

All dimensions are external unless stated otherwise. RS Stock 598608 is circular 20mm Diameter

