

# PPS COMPACT - 切断工具、自動切断機

1104980

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1104980>



このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

レールカッター、標準DINレール、NS 35/7,5、およびNS 35/15を指定長に切断



## 特長

- ・バリも切片もなく長さを切り揃え
- ・適切な力点により、最小限の力で切断可能で、関節への負担が軽減
- ・オプションの測定レールにより、ミリメートルの精度で指定長に切断できます。巻き尺の代用可能（注文番号：1200304 / 1200298）
- ・コンパクトなカッター、DINレールを指定長に切断
- ・精密で均一な切断

## 販売用データ

アイテム番号	1104980
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキード	*****
プロダクトキー	BH3115
GTIN	4055626974774
1個あたりの重量（梱包を含む）	5,480 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	5,497 g
関税率	82034000
生産国	DE

# PPS COMPACT - 切断工具、自動切断機



1104980

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1104980>

## 技術データ

### 注記

アプリケーションノート	NS 35/7,5 : スチール製、銅製、V2A、アルミニウム製
アプリケーションノート	NS 35/15 : スチール製、銅製、アルミニウム製

### 製品特性

製品ライン	レールカッター
アプリケーション	NS 35/7,5およびNS 35/15用DINレール
型式	ミリ
製品特性	モバイルで使用するためのコンパクトなデザイン 取付け：ねじ止め／クランプ止め（Cクランプ／ベンチバイス） バリも切片もなく切断 測定テープと測定レールもオプションで利用可能

### 寸法

幅	173 mm
高さ	610 mm
長さ	1099 mm
測定バーの長さ	1000 mm
ハンドレバーの長さ	580 mm
素材の最大厚さ	1.5 mm

### 材料仕様

色	黒
部材	スチール
コーティング	アルマイト処理

# PPS COMPACT - 切斷工具、自動切斷機



1104980

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1104980>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-12.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

### ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# PPS COMPACT - 切断工具、自動切断機



1104980

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1104980>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

該当なし, 電気・電子機器なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)