



FICHE PRODUIT

Référence : SPE191365



DONNEES TECHNIQUES :

AME CONDUCTRICE : cuivre rouge rigide
MATIERE DE LA GAINÉ : PVC souple 85° retardant de flamme
COULEUR DE LA GAINÉ : blanche
PROTECTION INTERIEURE : SANS
NOMBRE DE CONDUCTEURS : 1 conducteur
COULEUR DU CONDUCTEURS : blanc
DIAMETRE DES CONDUCTEURS : 0.95mm +/-0.05
NOMBRE DE BRINS : 1 brin en Cur
DIAMETRE DES BRINS : 0.5 mm
ASSEMBLAGE : en torsade
TENSION DE SERVICE : 100 volts
TEMPERATURE DE SERVICE : -30° C / +70° C
MARQUAGE CABLE : sans
EMBALLAGE : bobine de 100 mètres



FICHE PRODUIT

Référence : SPE191366



DONNEES TECHNIQUES :

AME CONDUCTRICE : cuivre rouge rigide

MATIERE DE LA GAINÉ : PVC souple 85° retardant de flamme

COULEUR DE LA GAINÉ : rouge

PROTECTION INTERIEURE : sans

NOMBRE DE CONDUCTEURS : 1 conducteur

COULEUR DU CONDUCTEURS : rouge

DIAMETRE DES CONDUCTEURS : 0.95mm +/-0.05

NOMBRE DE BRINS : 1 brin en Cur

DIAMETRE DES BRINS : 0.5 mm

ASSEMBLAGE : en torsade

TENSION DE SERVICE : 100 volts

TEMPERATURE DE SERVICE : -30° C / +70° C

MARQUAGE CABLE : sans

EMBALLAGE : bobine de 100 mètres