

MERKMALE

- Hergestellt aus 8650 Chrom-Nickel-Legierungsstahl
- Entspricht ANSI- und US-FED-Spezifikationen
- Schlüssel haben einen einteiligen Schlaufengriff
- Vinylbeschichtung zur Reduzierung der Ermüdung der Hand
- Komplett mit Metall-Aufbewahrungsständer

8-teiliger Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro, T-Form 2 Zoll, 2,5 mm

RS Best.-Nr. 247-9997



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Die Schlüssel werden in einem Metallständer geliefert und sind ordentlich organisiert und für jede Aufgabe geeignet. Die Tasten verfügen über einen weichen Griff mit Schlaufe für Kontrolle und Komfort und sind ein langer Arm, ideal für tief eingestellte Schrauben.

Der achteilige Schlüsselsatz ist korrosionsbeständig und besteht aus Chrom-Nickel-Stahllegierung für eine lange und zuverlässige Werkzeuglebensdauer.

Allgemeine

Zöllig oder metrisch	Metrisch
Anzahl der Teile	8
Form	T
Sechskantschlüsselart	Sechskant
Material	Chrom-Nickel-Legierung
Höhensicher	Nein
Inhalt	8pc. Metrischer Sechskant-T-förmiger Innensechskantschlüssel
Anwendungen	Sie sind ideal, wenn Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung

Elektrische

Nicht parkend	Nein
----------------------	------

Mechanische

Arm kurz oder	Lang
----------------------	------

Abmessungen

Sechskantschlüsselgröße	
Metrisch	Zöllig
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	1/8mm
4mm	5/32in
5mm	13/64in
6mm	15/64in
8mm	5/16in
10mm	25/64in

Zulassungen

VDE-/1000-V-Zulassung	Nein
-----------------------	------



