

## 特点

- 此电线的长度为 100 m
- 此拉绳特别适用于悬挂管道
- 不锈钢安全工作负载振荡约 46 kg
- 它们用于固定

## RS PRO 钢缆， 100m

RS 库存号： 124-4756



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 不锈钢钢缆卷，用于固定和支持应用，如悬挂管道。此不锈钢钢缆由多根绞合线绞合在一起，形成坚固的断裂负载。

## 一般规格

类型	钢丝绳
绞线数	6
电线数量	7
核心	钢丝
封装	拨禾轮
安全系数为 5：1 时 swl	26kg
应用	造纸厂、食品加工设备、实验室系统、船配件（例如、解决任何方式的索具问题）、采矿部门（筛查）、医疗植入物、酿酒设备

## 机械规格

长度	100m
直径	2mm
把手尺寸	6mm
安全工作负载	46kg

## 认证

安全标准	rohs 规定
------	---------

