

Puente enchufable - FBS 50-5 - 3038930

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)




Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 50, color: rojo

Sus ventajas

- Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola operación



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 940614
EAN	4017918940614
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	43,560 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Alemania
Clave de venta	BE2Z2X

Datos técnicos

Datos técnicos

Color	rojo
Material	Cobre
Número de polos	50
Paso	5,2 mm
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)

Normas y especificaciones

Puente enchufable - FBS 50-5 - 3038930

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Homologaciones

Homologaciones


Homologaciones

EAC / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------