



Save as PDF



Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1560 case



Dimensioni interne :
51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20" x 15" x 9")

A prova di acqua, di polvere e di urti

- Chiusure a doppio step di facile apertura
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Guarnizione o-ring
- Valvola di compensazione automatica della pressione
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Con 2 strati di schiuma pretagliata e schiuma fonoassorbente per il coperchio
- Disponibile servizio di personalizzazione di targhetta
- Garanzia incondizionata

Impugnatura estensibile retrattile

Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox



Nero Desert_tan

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1560 case SPECIFICHE

Dimensioni esterne (L x W x D)		Interior Dimensions (L x W x D)	
56 x 45.5 x 26.5 cm (22" x 18" x 10")		51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20" x 15" x 9")	
Profondità coperchio	Profondità fondo	Profondità totale	
5.1 cm (2")	17.8 cm (7.00")	22.9 cm (9.00")	
Profondità coperchio	Profondità fondo	Profondità totale	
5.1 cm (2.00")	17.8 cm (7.00")	22.9 cm (9.00")	
Peso con schiuma	Peso senza schiuma	Max. flottabilità	
9.07 kg. (20 lbs)	7.71kg (17 lbs.)	52.16 kg (115 lbs.)	
Range di temperatura	No. of Wheels	Retractable Handle	
-40 / 99° C (-40 / 210° F)	2	Yes	

Personalized Nameplate Available

1560 Case Certificates

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Materials

Corpo	Chiusura	O-ring coperchio	Piedini
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Schiuma	Gruppo di regolazione pressione	Valvola di sfiato	O-ring sfiato
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Configuration

Ref. #	Descrizione
1560	Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1560 case

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1560 case Accessori

Ref. #	Descrizione

