





NUMBER C-176280
METRIC

PRINT DIST
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



- NOTES:
- PRODUCT SPEC.: 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□ (*20-#16AWG)
175151-□ (*26-#22AWG)
 - MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176291-□ (FREE HANGING)
176301-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (*20-#16AWG)
175149-□ (*26-#22AWG)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

- 注:
- 通用製品規格: 108-5302
 - 通用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (*20-#16AWG)
175151-□ (*26-#22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176291-□ (宙吊りタイプ)
176301-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (*20-#16AWG)
175149-□ (*26-#22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J

黒 (BLACK)	18	176280-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	18	176280-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

B	改訂	FJ00-0006-93	M.S.	11/23 '89	DR.	M. SHINDO	11/23 '89
A	改訂	J-0154	M.S.	5/13 '91	Y.F.	M. SHINDO	11/23 '89
O	作成	J-12204	M.S.	1/23 '89	Y.F.	M. SHINDO	11/23 '89
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK.	DATE

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.	
適合電線断面径 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) ---
名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 18極 3.95mmピッチ プラグ・ハウジング (3列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH PLUG HOUSING 18 Pos (TPL ROW)	一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm超~30mm以下: ±0.25 30mm超~100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°
SIZE A3 J	LOC J
尺度 (SCALE)	REV. B
番号 (No.) C-176280	SHEET 1 OF 1

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 18極
3.95mmピッチ プラグ・ハウジング (3列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH PLUG HOUSING 18 Pos (TPL ROW)

一般公差
10mm以下: ±0.2
10mm超~30mm以下: ±0.25
30mm超~100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°

SIZE A3 J LOC J

尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1

番号 (No.) C-176280

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面