

## 50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Product ID: DISPL50CM



Das 0,5 m (50 cm) lange DisplayPort 1.2-Kabel DISPL50CM mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiunterstützung.

Das kurze 50 cm lange DisplayPort-Kabel ist perfekt für mobile Anwendungen geeignet, z. B. zum Verbinden eines Laptops mit einem Monitor, und ist eine mobile Lösung für das Mitführen als Laptopzubehör.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das DISPL50CM mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

### Features

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Bietet 50 cm Kabellänge
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Außendurchmesser des Kabels	7.3 mm [0.3 in]
	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	0.5 m [1.6 ft]
	Produktbreite	20.9 mm [0.8 in]
	Produktgewicht	54 g [1.9 oz]
	Produkthöhe	12.8 mm [0.5 in]
	Produktlänge	0.5 m [1.6 ft]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Steckverbinderart	Einrastend
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	59 g [2.1 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 50cm DisplayPort 1.2-Kabel mit Schnappverschluss

Product appearance and specifications are subject to change without notice.