

# High

## Cadenas acier laminé

Avec une réelle expertise en fabrication, un design exclusif et une qualité certifiée par des tests exigeants, les cadenas acier laminé Yale ont été conçus pour répondre à vos besoins.

Composés d'un corps en acier laminé et d'une anse en acier cémenté à double verrouillage, ces cadenas de sécurité sont la solution idéale pour sécuriser des objets de valeur avec un risque de vol modéré. Ils conviennent ainsi parfaitement pour sécuriser un abri de jardin, un portail ou n'importe quel bien situé en extérieur.

Yale prend soin de vos biens, vous vous occupez du reste.



Y115B/30/117/1



Y125B/40/122/1



Y125B/50/129/1



Y125B/60/133/1



## Applications recommandées



Extérieur



Garage



Portail

## Caractéristiques

- Corps en acier laminé avec composants internes anti-corrosion, idéal pour une utilisation en extérieur.
- Disponible avec anse standard ou anse longue pour des applications plus variées.
- Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance à la coupe.
- Double verrouillage à billes pour une résistance maximale à l'effet de levier.
- Performances testées et mesurées selon la norme EN12320 : 2012.
- Résistance à la corrosion de 120 heures en brouillard salin.
- Plus de 10 000 cycles de manoeuvres (ouverture et fermeture).

# High



## Cadenas acier laminé



<b>Description</b>	Cadenas acier laminé 30 mm	Cadenas acier laminé 40 mm	Cadenas acier laminé 50 mm	Cadenas acier laminé 60 mm
<b>Référence</b>	Y115B/30/117/1	Y125B/40/122/1	Y125B/50/129/1	Y125B/60/133/1
<b>Points de verrouillage</b>	Verrouillage simple	Double verrouillage à billes	Double verrouillage à billes	Double verrouillage à billes
<b>Matière du corps</b>	Acier laminé	Acier laminé	Acier laminé	Acier laminé
<b>Matière de l'anse</b>	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté
<b>Haute intérieure de l'anse</b>	19 mm	28 mm	30 mm	33 mm
<b>Largeur intérieure de l'anse</b>	14 mm	20 mm	22 mm	28 mm
<b>Poids (clés incluses)</b>	100 g	225 g	375 g	650 g
<b>Dimensions (mm)</b>	Largeur : 34 Hauteur : 29 Diamètre : 21 Anse Ø : 5	Largeur : 47 Hauteur : 49 Diamètre : 29 Anse Ø : 6	Largeur : 56 Hauteur : 44 Diamètre : 32 Anse Ø : 9,5	Largeur : 66 Hauteur : 50 Diamètre : 36 Anse Ø : 11
<b>Résistance à la corrosion</b>	120 heures	120 heures	120 heures	120 heures
<b>Clés</b>	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés
<b>Goupilles</b>	Cylindre 4 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles
<b>Grade CEN</b>	-	2	3	3

Pour plus d'information sur nos produits, visitez :

[www.yalelock.com](http://www.yalelock.com)

Yale EMEA  
School Street, Willenhall,  
West Midlands WV13 3PW