



Hauptmerkmale

Baureihe	LexCom Home
Produktname	LexCom Home Premium
Produkt- oder Komponententyp	TV/R-Verbindungskabel

Zusatzmerkmale

Anschlusstyp	RJ45
TV-Stecker	Buchse IEC 9.52 mm
Bandbreite	1...862 MHz
Kabeltyp	Vierfach abgeschirmtes RG-6/U-Kabel
Eingangswiderstand (Ri)	1,5 dB bei 860 MHz
Minimale Reflexionsverluste	20 dB 15...200 kHz
Eingangsimpedanz	100 Ohm für RJ45-Ende
Ausgangsimpedanz	75 Ohm für IEC-Ende
Schirmdämpfung	90 dB
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Kabelisolierung	PE
Signalgeschwindigkeit	0.83
Belastungskapazität	53,2 pF/ 2 m
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Äußerer Kabeldurchmesser	1,02 mm
Kabellänge	2 m

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich