

## SONICA® 4300

18 litri

Disponibile nei modelli M, MH, ETH, EP. Vasca di lavaggio ad ultrasuoni di media capacità. Ideale per il lavaggio di oggetti di media dimensione, piccoli stampi, pulizia di setacci, setti filtranti, endoscopi. Questo modello è ideale per il lavaggio contemporaneo di tre grosse cassette portastrumenti dentali con apposito cestello portacassette realizzato in acciaio inox.

### Dimensioni vasca

330x300x200mm



### Dati generali

- Potenza media assorbita senza riscaldamento 300W
- Potenza assorbita con riscaldamento 800W
- Potenza AF P.P. 1200W
- Frequenza ultrasuoni 40Khz  $\pm$  5%
  
- Scarico e rubinetto di serie
- Numero di trasduttori 4
- Capacità 18lt.
- Carenatura e vasca realizzate in acciaio inox AISI 304



EMC 89/336/CEE (EN 55011B)  
IV 73/23/CEE (EN 61010-1)  
MD 93/42/CEE dispositivi medici

## Frontalini



**SERIE M**  
È il modello più semplice della serie SONICA® e dispone di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti più posizione manuale.



**SERIE ETH**  
È una versione con controllo elettronico del tempo di lavaggio e della temperatura. La serie ETH è equipaggiata con un microprocessore che gestisce le singole funzioni tramite un pannello di comando impermeabile.



**SERIE MH**  
Dispone di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti più posizione manuale e di riscaldamento termostato a 60°C.



**SERIE EP**  
È la versione con la tecnologia più avanzata della serie SONICA®.

- Nuovo generatore Sweep System
- Moderno pannello di comando
- Tempi di lavaggio da 0 a 99 min.
- Possibilità di impostare il tempo di degas (degassificazione liquidi).
- Regolazione della temperatura del liquido fino a 70°C.
- Memorizzazione di 9 differenti programmi di lavaggio.
- Funzione Jet Program per un avvio semplice e rapido del ciclo di lavaggio.

## Accessori

- Cestello rettangolare in rete inox
- Cestello cilindrico in rete inox
- Bicchieri in vetro
- Bicchieri in plastica
- Supporto in plastica per 4 bicchieri
- Coperchio in acciaio inox
- Cassetta portastrumenti in acciaio inox
- Rack porta cassette SONICA in acciaio inox

## Liquidi detergenti

SONICA® UG Concentrato per impiego generale. Confezione Kg1.

SONICA® SF Per lo sgrassaggio forte di particolari molto sporchi. Confezione Kg1.

SONICA® AF Concentrato per la rimozione di grosse quantità di ossidi, ruggine, calcare. Confezione Kg1.

SONICA® AC Concentrato per la rimozione di piccole quantità di ossidi, ruggine, calcare. Confezione Kg1.

SONICA® RC Pronto all'uso per la rimozione di residui di cemento dagli strumenti dentali. Confezione Kg1.

SONICA® RA Pronto all'uso per la rimozione di alginati dai portaimpronte. Confezione Kg1.

SONICA® RG Neutro pronto all'uso per la rimozione di gessi da qualsiasi superficie. Confezione Kg1.

