

BMP61-labelprinter

Prestaties die aan al uw verwachtingen voldoen



De robuuste en betrouwbare BMP61-labelprinter is voorzien van rubberen beschermbumpers en een helder kleurentouchscreen met indicatoren op het scherm. Dat maakt van deze printer uw betrouwbare identificatiepartner, dag na dag, het hele jaar door.

De nieuwe BMP61-labelprinter biedt uitstekende prestaties die aan al uw verwachtingen voldoen. Hij is draagbaar, print snel en is geschikt voor elke identificatie-uitdaging dankzij zijn draadloze aansluiting en het uitgebreide assortiment aan duurzame labels die hij ondersteunt.

Veelzijdig gegevensbeheer

De printer beschikt over een functie voor lijstbeheer. U kunt de USB-poorten van de printer gebruiken om lange lijsten met labelontwerpen te kopiëren vanaf een computer.

De draagbare BMP61 is ook verkrijgbaar in een wifi-versie, die compatibel is met Brady Workstation, de Brady mobile apps en LabelMark. Creëer of verzend labelontwerpen naar de printer via een smartphone om snel en eenvoudig ter plaatse labels te maken.

Hoge performantie

Met zijn printsnelheid van 33,8 mm/sec, vooraf gedefinieerde labelsjablonen, labelwizards, ingebouwd snijmes en opties voor de serialisatie van gegevens is de BMP61-labelprinter een betrouwbare partner zowel onderweg als in de werkplaats.

Print in 300 dpi op diverse kwalitatieve materialen

De robuuste BMP61 thermische transfert labelprinter kan afdrukken op een uitgebreid assortiment duurzame gestante labels, continue labels en labels op maat, alsook krimpkousen, zelflaminerende labels en EPREP-labels tot een breedte van 48,76 mm.

Elk BMP61-label en -printlint wordt automatisch herkend en gekalibreerd door de printer. Het kleurentouchscreen van de printer geeft weer welk labelmateriaal geïnstalleerd is en hoeveel labels, inkt en batterijduur er nog over zijn voor een maximaal gebruiksgemak.

Personaliseer de vorm of afmetingen van uw labels. Kies voor een specifieke kleur of lay-out of gebruik labels die al zijn voorzien van uw logo. U hoeft enkel uw gepersonaliseerde labels in uw BMP61-labelprinter te plaatsen om al uw identificatie-uitdagingen aan te gaan.

Specificaties


Printer	
Inhoud	Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, Brady Workstation Suite, rol van PTL-19-423 en printlint M61-R6010.
Gewicht (kg)	1,5
Afmetingen B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Min. Labelbreedte (mm)	6,4
Max. Labelbreedte (mm)	50,80 mm
Intern geheugen	512 MB flashgeheugen en 512 MB RAM
Garantie	2 jaar
Ondersteunde materialen	
Ondersteunde materialen	Meer dan 600 labels en printlinten, continue tapes, gestanste labels, bulkrollen, op maat gemaakte labels en tapes

Lettertypes/afbeeldingen/symbolen	
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Tekstgrootte	4 - 170 pt
Ingebouwde lettertypes	Brady Alpine Brady Fixed Width
Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Brady Mobile Apps, LabelMark
Stroomvoorziening	
Batterij	Herlaadbare NiMH-batterij
Stroom	AC-adapter Batterijlader
Conformiteit	
Goedkeuringen/conformiteit	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Printer

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
146230	BMP61-QWERTY-EU	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 220 V EU-adapter
146227	BMP61-QWERTY-EU-W	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 220 V EU-adapter – wifi
198636	BMP61-QY-EU-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation PWID-suite
198635	BMP61-QY-EU-W-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY EU met wifi en Brady Workstation PWID-suite
146229	BMP61	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 120 V US-adapter
146226	BMP61-W	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 220 V US-adapter – wifi
198640	BMP61-QY-US-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY US met Brady Workstation PWID-suite
198639	BMP61-QY-US-W-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY US met wifi en Brady Workstation PWID-suite
196453	BMP61-QWERTY-UK	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 240 V UK-adapter
196454	BMP61-QWERTY-UK-W	BMP61 Labelprinter – QWERTY – 240 V UK-adapter – wifi
198638	BMP61-QY-UK-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation PWID-suite
198637	BMP61-QY-UK-W-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTY UK met wifi en Brady Workstation PWID-suite
148638	BMP61-AZERTY-EU	BMP61 Labelprinter – AZERTY – 220 V EU-adapter
146231	BMP61-AZERTY-EU-W	BMP61 Labelprinter – AZERTY – 220 V EU-adapter – wifi
198633	BMP61-AZ-EU-PWID	BMP61 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation PWID-suite
198632	BMP61-AZ-EU-W-PWID	BMP61 Labelprinter – AZERTY met wifi en Brady Workstation PWID-suite
148637	BMP61-QWERTZ-EU	BMP61 Labelprinter – QWERTZ – 220 V EU-adapter
146224	BMP61-QWERTZ-EU-W	BMP61 Labelprinter – QWERTZ – 220 V EU-adapter – wifi
198642	BMP61-QZ-EU-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTZ EU met Brady Workstation PWID-suite
198641	BMP61-QZ-EU-W-PWID	BMP61 Labelprinter – QWERTZ EU met wifi en Brady Workstation PWID-suite
196467	BMP61-CYRILLIC-W	BMP61 Labelprinter – CYRILLISCH – 220 V EU-adapter – wifi
198634	BMP61-CYR-W-PWID	BMP61 Labelprinter – CYRILLISCH met wifi en Brady Workstation PWID-suite

 De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.
Workstation.BradyID.com/Free

 Identificeer uw producten en drazen snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gesimaliseerde of geïmporteerde gegevens. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Kits

Artikelnr.	Omschrijving
198660	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – AZERTY met wifi
198659	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – AZERTY met wifi
198664	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTY EU met wifi
198666	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTY UK met wifi
198663	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTY EU met wifi
198665	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTY UK met wifi
198668	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTZ met wifi
198667	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTZ met wifi
198662	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – CYRILLISCH met wifi
198661	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – CYRILLISCH met wifi

*Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer inclusief een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, USB-station met printerstuurprogramma en handleiding, handriem, magneet, Brady Workstation Product- en kabelidentificatie-suite, een rol PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL en printlinten M61-R4310 en M61-R6010.

**Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer inclusief een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, USB-station met printerstuurprogramma en handleiding, handriem, Brady Workstation Product- en kabelidentificatie-suite, een rol PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109 en printlinten M61-R4310 en M61-R6010.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
018556	Reinigingskit
103788	USB-kabel
114883	AC-adapter/batterijlader 120V
133255	Herlaadbare NiMH-batterij - BMP41 & BMP61
146220	Verharde draagkoffer voor BMP61
146221	BMP61-magneet
146233	Bevestigingslint voor M611/ BMP61
710612	AC-adapter - EU - 220V
710613	AC-adapter - UK - 240V



Bezoek
www.bradyeurope.com/BMP61
voor video's en meer informatie over de BMP61-labelprinter

