



## WHA 3000VS

Item No: T0053359699N

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hauteur                                        | 101mm                               |
| Longueur                                       | 240mm                               |
| Dimensions L x l x h                           | 240.0 x 270.0 x 101.0mm (WHA 3000V) |
| Consommation d'air                             | 5 - 50 l/min                        |
| Accessoire de connexion d'air comprimé         | Oil free, dry compressed air        |
| Alimentation en air comprimé (kPa/bar)         | 400 - 600 kPa / 4 - 6 bar           |
| Coffre-fort ESD                                | Oui                                 |
| Pouvoir                                        | 700 W                               |
| Consommation d'énergie                         | 1075 W                              |
| Espace requis (L x l x H)                      | 599.4 x 599.4 x 500.3mm             |
| Précision de température de la tête chauffante | ± 30 °C                             |
| Plage de température de la platine chauffante  | 50 - 400 °C                         |
| Plage de température de la tête chauffante     | 50 - 550 °C                         |
| Connexion des thermocouples                    | Type-K                              |
| Type de pourboire                              | WT                                  |